

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: bfk@nt-rt.ru || Сайт: <http://brookfield.nt-rt.ru>



DIN Адаптер

DIN адаптер - это адаптер с цилиндрической геометрией шпинделя. Комплектуется тремя шпинделями и тремя камерами.

Возможности и преимущества

- Соответствует требованиям DIN 53019 по геометрии испытаний. DIN – это германский эквивалент американских стандартов ASTM
- Разработан для предоставления альтернативы заказчикам,

располагающим ограниченными количествами образцов. Необходимый объем образца от 16 до 20 мл

- Цилиндрическая геометрия обеспечивает определенные скорости сдвига
- Простое соединение со стандартным вискозиметром Brookfield

DIN адаптер - это адаптер с цилиндрической геометрией шпинделя. Комплектуется тремя шпинделями и тремя камерами.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для управления температурой продукта используйте водяную баню Brookfield серии TC.

LVT	LVDV-E, LVDV-I+	DV2TLV, DV3TLV	RVT, RVDV-E, RVDV-I+	DV2TRV, DV3TRV	HAT, HADV-E, HADV-I+	DV2THA, DV3THA	HBT, HBDV-E, HBDV-I+	DV2THB, DV3THB
1,9- 37900	1,2-37900	1,0-50000	12,2-50000	5,0-50000	24,4-50000	10,0-50000	97,6-50000	40,0-50000